

Garant
SNMG 120412, Vrsta: HB725-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251226 HB725-1
GTIN	4062406765637
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120412 HB725-1 Kutni radijus: 1,2 mm
 Vrsta: HB725-1
 Lomač odvojenih čestica: UM1
 Dubina reza a_p : 0,2 - 6 mm
 Posmak f : 0,05 - 0,6 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 250 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,6 mm/okr
Dubina reza a_p	0,2 - 6 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	fina obrada
Kutni radijus	1,2 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	8

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120412
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 250 m/min
Vrsta	HB725-1
Glavna primjena	UNI
Lomač odvojenih čestica	UM1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje