

**Garant****TNMG 160408, Vrsta: HB725-1**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251544 HB725-1
GTIN	4062406765651
Razred artikla	21G

### Opis

TN.G 160408 HB725-1 Vrsta: HB725-1  
Lomač odvojenih čestica: UM1  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 250 m/min

### Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Tolerancija	M
Fina/gruba obrada	fina obrada
Glavna primjena	UNI
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 250 m/min
Dubina reza $a_p$	0,2 - 6 mm
Lomač odvojenih čestica	UM1

Vrsta	HB725-1
Broj zamjena/oštrica	6
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,05 - 0,6 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje