

Garant**WNMG 080412, Vrsta: HB725-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252072 HB725-1
GTIN	4062406765729
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080412 HB725-1 Vrsta: HB725-1
Lomač odvojenih čestica: UM1
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 6 mm
Posmak f : 0,05 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 250 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	UNI
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Posmak f	0,05 - 0,6 mm/okr
Kutni radijus	1,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 250 m/min
Vrsta	HB725-1
Fina/gruba obrada	fina obrada

Lomač odvojenih čestica	UM1
Broj zamjena/oštrica	6
Dubina reza a_p	0,2 - 6 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje