

Garant**CC.T 09T304, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260150 HB725-1
GTIN	4062406765927
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 09T304 HB725-1 Vrsta: HB725-1
Lomač odvojenih čestica: UM1
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak f : 0,05 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 250 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Tolerancija	M
Lomač odvojenih čestica	UM1
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,4 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta	HB725-1
Fina/gruba obrada	fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 250 m/min
Glavna primjena	UNI
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje