


**Garant****SC.T 09T304, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260762 HB725-1
GTIN	4062406765736
Razred artikla	21G

**Opis**

SC.T 09T304 HB725-1 Kutni radijus: 0,4 mm

Vrsta: HB725-1

Lomač odvojenih čestica: UM1

Tolerancija: M

Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPosmak  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/okr**Tehnički opis**

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	4
Glavna primjena	UNI
Lomač odvojenih čestica	UM1
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 250 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 09T304

Vrsta	HB725-1
Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Tolerancija	M
Fina/gruba obrada	fina obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a <sub>p</sub>	0,2 - 4 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje