

Garant**VC.T 160408, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261459 HB725-1
GTIN	4062406766153
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 160408 HB725-1 Vrsta: HB725-1
Lomač odvojenih čestica: UM1
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak f: 0,05 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 250 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Tolerancija	M
Broj zamjena/oštrica	2
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB725-1
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm

Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 250 m/min
Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	UM1
Glavna primjena	UNI
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 160408
Fina/gruba obrada	fina obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje