

Garant**DC.T 11T308, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260361 HB7130-2
GTIN	4062406769222
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T308 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f: 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 270 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	VS
Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Tolerancija	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T308
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 270 m/min
Vrsta	HB7130-2
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje