

Garant**VC.T 160402, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261370 HB7130-2
GTIN	4062406769253
Razred artikla	21G

Opis

VCMT 160402 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 270 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Kutni radijus	0,2 mm
Lomač odvojenih čestica	VS
Vrsta	HB7130-2
Tolerancija	M
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 270 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 160402
Glavna primjena	M
Broj zamjena/oštrica	2
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje