

Garant**VC.T 160402, Vrsta: HU7315-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261370 HU7315-1
GTIN	4062406770044
Razred artikla	21G

Opis

VCMT 160402 HU7315-1 Vrsta: HU7315-1
Lomač odvojenih čestica: AF
Tolerancija: G
Dubina reza a_p : 0,05 - 1,5 mm
Posmak f : 0,03 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 600 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	N
Kutni radijus	0,2 mm
Tolerancija	G
Prevlaka	bez prevlake
Dubina reza a_p	0,05 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HU7315-1
Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 600 m/min
Lomač odvojenih čestica	AF
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGT 160402
Posmak f	0,03 - 0,25 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje