

**Garant****VC.T 160402, Vrsta: HB7315-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261370 HB7315-1
GTIN	4062406770051
Razred artikla	21G

**Opis**

VCMT 160402 HB7315-1 Vrsta: HB7315-1  
Lomač odvojenih čestica: AF  
Tolerancija: G  
Dubina reza  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 600 m/min

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGT 160402
Posmak $f$	0,03 - 0,25 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 600 m/min
Dubina reza $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta	HB7315-1

Lomač odvojenih čestica	AF
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Tolerancija	G
Broj zamjena/oštrica	2
Glavna primjena	N
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje