

**Garant****ZCMX 10T304, Vrsta: HBZ140**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268433 HBZ140
GTIN	4062406770136
Razred artikla	21E

## Opis

### Izvedba:

Univerzalni supstrat srednje veličine jezgre s PVD nanesenom prevlakom. Prvi odabir za tokarenje i bušenje.

prikladno za alat  $\varnothing D_c$ : 20 mm

Vrsta: HBZ140

Dubina reza  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Posmak prilikom tokarenja: 0,1 - 0,3 mm

Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,12 mm

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 190 m/min

## Tehnički opis

Fina/gruba obrada	fina obrada
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,12 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza $a_p$	0,4 - 2 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 10T304
Posmak prilikom tokarenja	0,1 - 0,3 mm
Vrsta	HBZ140
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 190 m/min
Glavna primjena	M
prikladno za alat $\varnothing D_c$	20 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje