

Garant**ZCMX 10T304, Vrsta: HBZ030****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268433 HBZ030
GTIN	4062406770105
Razred artikla	21E

Opis**Izvedba:**

Tvrđi supstrat za veću trajnost s tankom CVD nanesenom prevlakom. Specijalno za plansko i uzdužno tokarenje.

prikladno za alat $\varnothing D_c$: 20 mm

Vrsta: HBZ030

Dubina reza a_p : 0,4 - 2 mm

Posmak prilikom tokarenja: 0,1 - 0,3 mm

Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,12 mm

Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 200 m/min

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 200 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 10T304
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,12 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
Glavna primjena	P
Vrsta	HBZ030
Posmak prilikom tokarenja	0,1 - 0,3 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
prikladno za alat $\varnothing D_c$	20 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje