

Garant**ZCMX 130404, Vrsta: HBZ025**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268443 HBZ025
GTIN	4062406770143
Razred artikla	21E

Opis

Izvedba:

Univerzalni supstrat srednje veličine jezgre s PVD nanesenom prevlakom. Prvi odabir za tokarenje i bušenje.

Tehnički opis

Posmak f bušenje	0,03 - 0,12 mm
Glavna primjena	P
Posmak f glodanje	0,1 - 0,3 mm
Vrsta	HBZ025
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 210 m/min

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 130404
prikladno za alat Ø D _c	25 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje