

**Garant****PKD torusno glodalo s unutarnjim hlađenjem ravni rez, PKD, Ø e8 DC / R1: 6/0,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	209804 6/0,5
GTIN	4062406765354
Razred artikla	100

**Opis****Izvedba:**

**Visoko učinkovito PKD glodalo za najstrože zahtjeve kod strojne obrade.**

**Ravni žlijebovi** za neutralni rez.

Tolerancija kuta radiusa  $R_1 = \pm 0,01$  mm.

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u grafitu	0,12 mm
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u grafitu	0,07 mm
Ukupna duljina L	57 mm
Radijus rezne oštrice $R_1$	0,5 mm
Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u aluminijskom lijevu	0,07 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	6 mm
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u aluminijskom lijevu	0,04 mm
Duljina izboja $L_1$ uključ. oslobađanje	21 mm
Ø drške $D_s$	6 mm
Ø reza $D_c$	6 mm
Broj zubi Z	2
Oslobađanje Ø $D_1$	5,5 mm

Drška	DIN 6535 HA s h6
Prevlaka	PKD
Rezni materijal	PKD
Standard	Standard proizvođača
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,05×D kod kopirnih glodala
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,2×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje	da
Tolerancija drške	h6
Prsten u boji	crna
Vrsta proizvoda	Torus glodalo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij	prikladno	2400 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	2000 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	1500 m/min	N
PMMA akril	prikladno	1000 m/min	N
PE-HD	prikladno	900 m/min	N
PA 66	prikladno	900 m/min	N
PEEK	prikladno	800 m/min	N
PVDF GF20	prikladno	1200 m/min	N
POM GF25	prikladno	1200 m/min	N
PA 66 GF30	prikladno	1000 m/min	N
PEEK GF30	prikladno	1000 m/min	N
PTFE CF25	prikladno	1000 m/min	N
PEEK CF30	prikladno	800 m/min	N

Hibridi	prikladno		
MMC	prikladno	400 m/min	N
GFK	prikladno	500 m/min	N
CFK	prikladno	500 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		
<b>Usluge</b>			

Brušenje tip HB

129100 HB