

Garant**GARANT Master INOX garnitura obloženih roto glodala 5-dijelno, grubo, HM AlTiN, Broj glodaćih klinova: 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	547505 5
GTIN	4062406774486
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozubljenja omogućava vrlo veliku učinkovitost odrezivanja s istovremenim tihim radom i jednostavnim vođenjem. Izvanredno oblikovanje odvojenih čestica i kvalitete površina, nisko toplinsko opterećenje materijala (bez promjene boje materijala). Ø drške 6mm.

Novorazvijena inovativna geometrija ozubljenja omogućuje veliku učinkovitost s istovremenim jako tihim radom i jako dobrim vođenjem. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštrih čestica) postiže se površina najviše kvalitete pri grubom i finom rezanju.

Garnitura HM roto glodala INOX Cut s uobičajenim varijantama oblika.

S prevlakom visokih performansi za dulji vijek trajanja, manji unos topline i bolje uklanjanje čestica.

- **Snažno uklanjanje materijala.**
- **Miran rad.**
- **Obloga visokih performansi za minimalno toplinsko opterećenje, dulji vijek trajanja, poboljšano odvođenje odvojenih čestica.**
- **Najsuvremeniji supstrat – optimizirana za ekstremni vijek trajanja.**
- **ekstremni vjekovi trajanja.**

GARANT roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala.

Upotreba:

Optimirano za obradu **austenitnog čelika otpornog na hrđu i kiseline**, mekane legure titana i metale koji ne sadrže željezo.

Prikladno za ručnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za sve nehrđajuće čelike. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Dio isporuke:

Po 1 kom. br. 547500 vel. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

Napomena:

Materijali loše toplinske vodljivosti; spustiti broj okretaja, kako bi se spriječilo plavo bojanje roto glodala i razmazivanje.

Tehnički opis

Seriya	GARANT Master INOX
Rezni materijal	HM AlTiN
Ø drške	6 mm
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	primjereno		
INOX	primjereno		
Ti	primjereno		
CuZn	primjereno		

Pribor

GARANT Master INOX obloženo roto glodalo grubo Tip C1225	547500 C1225
GARANT Master INOX obloženo roto glodalo grubo Tip F1225	547500 F1225
	547500 A1225

GARANT Master INOX obloženo roto glodalogrubo Tip
A1225

GARANT Master INOX obloženo roto glodalogrubo Tip
G1225

547500 G1225

GARANT Master INOX obloženo roto glodalogrubo Tip
D1210

547500 D1210