

Garant**VHM kuglasto glodalo, bez prevlake, Ø DC: 8mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 207106 8 |
| GTIN | 4045197540492 |
| Razred artikla | 11X |

Tehnički opis

| | |
|---|---------------------------|
| Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm ² | 0,045 mm |
| Oslobađanje Ø D ₁ | 7,8 mm |
| Broj zubi Z | 2 |
| Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm ² | 0,051 mm |
| Ø reza D _c | 8 mm |
| Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje | 19 mm |
| Ø drške D _s | 8 mm |
| Ukupna duljina L | 58 mm |
| Duljina rezne oštrice L _s | 11 mm |
| Kut spirale | 30 stupanj |
| Polumjer R | 4 mm |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Rezni materijal | VHM |
| Standard | Standard proizvođača |
| Tip | N |
| Tolerancija nazivnog Ø | e8 |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Širina zahvata a_e kod glodanja | 0,5×D kod trimanja |
| Širina zahvata a_e kod glodanja | 0,05×D kod trimanja |
| Drška | DIN 6535 HA |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno samo u posebnim uvjetima | 230 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 180 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno samo u posebnim uvjetima | 140 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 90 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 80 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 70 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 45 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 40 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 35 m/min | M |
| GG(G) | prikladno | 70 m/min | K |
| CuZn | prikladno samo u posebnim uvjetima | 160 m/min | N |
| Uni | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| mokro minimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |

Usluge

Brušenje tip HB

129100 HB