

**STARCKE®****Brusni trokuti na čičak (A) bez perforacija, granulacija: 80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	557635 80
GTIN	4002748777707
Razred artikla	56Z

**Opis****Izvedba:**

Brusni papir Starcke 540 FK (F papir) **visoke čvrstoće i gustog rasipanja**. Visoki učinak brušenja zahvaljujući posebno tretiranom zrnu od korunda (A).

**Upotreba:**

**Univerzalno primjenjiv** za brušenje metala, neželjeznih metala, laka, boje, drveta i plastike.

**Odgovara:**

Prikladno za Fein MultiMaster.

**Tehnički opis**

Granulacija	80
Stupanj finoće	grubi
Sredstvo za brušenje	Korund
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klor	< 0,1 %
širina	83 mm
Duljina	83 mm
Vrsta proizvoda	Papir za brušenje (na čičak)

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij Mg	primjereno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	primjereno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	primjereno		
Čelik < 55 HRC	primjereno		
Čelik < 60 HRC	primjereno		
Čelik < 67 HRC	primjereno		
INOX	primjereno		
Ti	primjereno		
CuZn	primjereno		
Plastika, GFK	primjereno		
Drvo	primjereno		
Lakovi	primjereno		
Uni	primjereno		
suho	primjereno		