

SIMTEK**simturn AX izmjenjivi nož za izradu utora s punim radijusom, lijevi, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 5,2/1 mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 270633 5,2/1 |
| GTIN | 2050002066977 |
| Razred artikla | 24U |

Opis**Izvedba:**

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)

Tehnički opis

| | |
|---|--------------------------------|
| Širina utora w | 1 mm |
| f | 2,45 mm |
| maksimalna dubina uboda t _{maks} | 1 mm |
| Radius R | 0,5 mm |
| Ø D | 5 mm |
| za provrte od Ø d _{min} | 5,2 mm |
| Oznaka proizvođača | AMKUX800 |
| Duljina mjerenja | 20,3 mm |
| Atribut imena proizvoda | L ₂ = 20,3 mm |
| Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--|--------------|----------------|---------|
|--|--------------|----------------|---------|

| | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|---|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 400 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno | 240 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 180 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 130 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | 70 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno | 40 m/min | S |
| GG(G) | prikladno | 110 m/min | K |
| CuZn | prikladno | 210 m/min | N |
| kontinuirano | prikladno | | |
| nepravilno | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |