

SIMTEK simturn AX**simturn AX izmjenjivi nož za izradu navoja, djelomični profil 60°, unutarnji, desni, L2 = 15,2 mm, tip: 1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270649 1
GTIN	2050002067301
Razred artikla	24U

Opis

Izvedba:

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)

Upotreba:

Za izradu metričkih ISO unutarnjih navoja.

za provrte od $\varnothing d_{\min}$: 3,24 mm $\varnothing D$: 4 mm

nagib: 0,7 mm

t: 0,38 mm

Širina utora w: 0,09 mm

S: 0,32

Tehnički opis

za provrte od $\varnothing d_{\min}$	3,24 mm
t	0,38 mm
Širina utora w	0,09 mm
nagib	0,7 mm
$\varnothing D$	4 mm
S	0,32
Oznaka proizvođača	A05GX800
Atribut imena proizvoda	L ₂ = 15,2 mm

Vrsta proizvoda

Umetak za rezanje za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno		
INOX > 900 N/mm ²	prikladno		
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		