


**Mrežasti brusni disk Xtract™ 310W, Ø 150 mm, Granulacija: 80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567825 80
GTIN	4054596899919
Razred artikla	53M

**Opis****Izvedba:**

Brusne ploče s čičkom sastoje se od poliamidne tkanine obložene brusnim zrnom **mrežaste strukture** s mnogobrojnim rupama.

**Prednost:**

- **Brušenje bez prašine: najmanji utjecaj na radno mjesto i okoliš.**
- **Bez naslagivanja materijala na brusne ploče (izbjegavaju se nakupine prašine).**
- **Jamči bolje obrađene površine uz manju potrošnju sredstva za brušenje.**
- **Velika efektivnost – brusni se učinak višestruko povećava ovisno o površini.**

**Upotreba:**

Brušenje lakiranih površina, punila, primera, plastika (ojačanih vlaknima), neželjeznih metala i aluminijskih legura, elemenata namještaja.

**Tehnički opis**

Ø ploče	150 mm
Granulacija	80
Seriya	310W

Sredstvo za brušenje	Aluminijski oksid (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Podloga sredstva za brušenje	tkana mreža
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 150 mm
Oznaka proizvođača	310W
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Vrsta proizvoda	Brusne ploče na čičak

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno		
suho	prikladno		