

**Brusni disk Cubitron™ II (CER) 982CX PRO, Ø 125 mm, Granulacija: 36****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566466 36
GTIN	638060833223
Razred artikla	53F

**Opis****Izvedba:**

Precizno oblikovano **brusno zrno visokog učinka** u 3M™ proizvodima sastoji se od definiranih, keramičkih trokuta koji su optimalno usklađeni s brusnom podlogom. **Znatno povećan učinak skidanja** pri vrlo dugom vijeku trajanja i ravnomjernom završnom obradom površina. Iznimno nelomljivo, ali vrlo savitljivo vulkanizirano **vlakno**. Rupa 22,23 mm i križni raspored. Brusni disk visokih performansi s poboljšanim preciznim oblikovanim Cubitron™ II zrnom i novom konstrukcijom. Za još agresivnije performanse brušenja i produženi vijek trajanja u usporedbi s 982C.

**Upotreba:**

Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80m/s s brusnim tanjurima br. 566690/566692. Režno brusno zrno omogućuje **ugodan, ergonomski rad** bez upotrebe puno pritiska. S visokim učinkom skidanja, 3M™ brusni disk je ujedno prava alternativa grubim i lepezastim brusnim diskovima. Za obradu čelika.

**Tehnički opis**

Ø ploče	125 mm
---------	--------

Granulacija	36
Oznaka proizvođača	982CX PRO
Serija	Cubitron™II
Sredstvo za brušenje	Cubitron™ II
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Podloga sredstva za brušenje	Vulkanski fiber
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
Ø bušenja	22,23 mm
optimalno za materijal	Lijeveno željezo
optimalno za materijal	Čelik
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Fiber ploča

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
suho	prikladno		