



Garniture malih glodala 8-dijelno, Z čelik – grubo, HM8



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	547120 8
GTIN	4067263104582
Razred artikla	52D

Opis

Izvedba:

Inovativna geometrija ozubljenja omogućava **vrlo veliku učinkovitost odrezivanja** s istovremenim **tihim radom i jednostavnim vođenjem**. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštih čestica) postiže se površina najviše kvalitete. Ø drške 6 mm. Asortiman s odabranim roto glodalima najčešćeg oblika i dimenzija. Drška Ø 6 mm.

Upotreba:

Optimirano je za obradu **čelika i čeličnog lijeva**.

Dio isporuke:

Po 1 kom. br. 540740 vel. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Tehnički opis

Kratka oznaka ozubljenja	Z čelik
Stupanj finoće ozubljenja	grubo
Serijska	Zupčanik Z čelik
Rezni materijal	HM

Ø drške	6 mm
Broj glodaćih klinova	8
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
GG(G)	prikladno		

Pribor

Roto glodaloZ čelik – grubo tip A0616	540740 A0616
Roto glodaloZ čelik – grubo tip A1020	540740 A1020
Roto glodaloZ čelik – grubo tip A1225	540740 A1225
Roto glodaloZ čelik – grubo tip C1225	540740 C1225
Roto glodaloZ čelik – grubo tip D1009	540740 D1009
Roto glodaloZ čelik – grubo tip F1225	540740 F1225
Roto glodaloZ čelik – grubo tip G0820	540740 G0820
Roto glodaloZ čelik – grubo tip L1020	540740 L1020