

**VHM konkavno glodalo, TiSiN, Polumjer r: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	208022 3
GTIN	4062406785925
Razred artikla	12X

Opis**Izvedba:****Ravnih žljebova, bez odstupanja profila.**Tolerancija: $r = \pm 0,01 \text{ mm}$.**Upotreba:**Za zaobljivanje i skidanje srha **s kontura bridova**.**Tehnički opis**

Duljina rezne oštrice L_s	3 mm
Broj zubi Z	4
Polumjer r	3 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
mali $\varnothing D_3$	6 mm
\varnothing drške D_s	12 mm
Glodala s radijusom	unaprijed
veliki $\varnothing D_2$	12 mm
Ukupna duljina L	82 mm
Prevlaka	TiSiN
Rezni materijal	VHM

Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Tolerancija konture polumjera	±0,01
Smjer ispostave	vodoravno
Drška	DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Konkavno glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	800 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	600 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	400 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	190 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	95 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	75 m/min	M
GG(G)	prikladno	120 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Zrak

prikladno samo u
posebnim uvjetima

Usluge

Brušenje tip HB

129100 HB