

Garant**Produžetak VHM za držače glodačkih glava s navojnom drškom $\varnothing d = 20$ mm,
Navoj M \times L: M10X120****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301364 M10X120
GTIN	4062406785697
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Produžetak od punog tvrdog metala s antivibracijskim svojstvima, tolerancija drške h6, dugačka i uska izvedba.

Upotreba:

Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače. Savršena kombinacija standardnih čeličnih produžetaka i Densimet® produžetaka.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	120 mm
Korisna duljina L_1	60 mm
\varnothing drške d	20 mm
Navoj M	M10
Vanjski \varnothing D	17,8 mm
\varnothing rupe D_1	10,5 mm
Prihvat	$\varnothing d = 20$ mm
Unutarje hlađenje	da
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Produžetak

