

ALBRECHT

Präzisions Spannfutter

Produžetak za mikro preciznu steznu glavu s cilindričnom drškom, stezni raspon: 1-6mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300774 1-6
GTIN	4250261555252
Razred artikla	34F

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni. Drške tvrdo zavijčane. S RFID/Balluffchip rupom. Stezne čahure pritežu se pomoću steznog vijka odostraga preko glave, stezna matica nije potrebna!

Prednost:

Izuzetno tanka konstrukcija omogućuje obradu i na teško dostupnim komponentama, npr. za obradu alata i kalupa.

Upotreba:

Za stezanje alata cilindričnom drškom prema DIN 6499.

Dio isporuke:

Uključuje stezni vijak i ključ s poprečnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, Stezni ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, GARANT stezne čahure br. 309563, ALBRECHT stezna čahura br. 309572 – 309573.

Tehnički opis

Ukupna duljina	150 mm
L ₁	67 mm
Ø D ₂	13 mm
Duljina ključa SW	19 mm
Ø d	20 mm
Unutarnje hlađenje	da

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava