

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava oblik AD, BT 40 A = 120, Ø stezanja D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303860 12
GTIN	4067263014096
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Integrirano podešavanje duljine alata, put korekcije 10 mm.
- Usklađeno sa stezanjem alata HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (miran rad).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

**Prednost:**

Iz dvostrukog kontakta konusa i vodoravne površine proizlazi stabilnije i preciznije stezanje:

- Kvalitetnija površina
- Dulji vijek trajanja alata
- Nepromijenjeni dosjed u vretenu (i u slučaju velikog broja okretaja)
- Bolja koncentričnost

BT prihvat s dvostrukim kontaktom moguće je ugraditi na standardno BT strojno vreteno – ili obrnuto. Ipak, prednosti dvostrukog kontakta očituju se samo u kombinaciji prihвата i vretena.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u toleranciji h6.

**Standard:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308806,  
termostežni produžetak br. 302410 – 302417,  
indukcijski uređaji za termostežanje br. 354210 – 354400.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Vanjski Ø D	32 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	12 mm
a	1 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Prihvat	BT 40 A = 120
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Izvedba	BT-DC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava