

**Garant****Usadnik glave noža oblik AD, BT 40 A = 100, Ø trna d1: 27mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303810 27
GTIN	4067263014041
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Sve drške tvrdo tokarene (miran rad). S rupom za RFID/Balluff čip i kanalima rashladnog sredstva.

**Prednost:**

Iz **dvostrukog kontakta konusa i vodoravne površine** proizlazi stabilnije i preciznije stezanje:

- **Kvalitetnija površina**
- **Dulji vijek trajanja alata**
- **Nepromijenjeni dosjed u vretenu (i u slučaju velikog broja okretaja)**
- **Bolja koncentričnost**

BT prihvat s dvostrukim kontaktom moguće je ugraditi na standardno BT strojno vreteno – ili obrnuto. Ipak, prednosti dvostrukog kontakta očituju se samo u kombinaciji prihvata i vretena.

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak za glodalo.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308806. Specijalni ključ br. 309840.

**Tehnički opis**

Ø trna d <sub>1</sub>	27 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	27
a	1 mm

Vanjski Ø D	50 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	27
Prihvat	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	AD
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 5 µm
Strategija rezanja	HPC
Izvedba	BT-DC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža