

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava, HSK-E 50, Ø stezanja D1: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308035 10
GTIN	4067263014607
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Integrirano podešavanje duljine alata, put korekcije 10 mm.
- Vel. 3 – 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S RFID/Balluffchip rupom.

**GARANT:** – HSK dosjedne površine obrađene.**Upotreba:**

Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnim drškom tolerancije h6. Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, produžetak termostezne glave br. 302410 – 302416. Uređaji za termostezanje br. 354210 – 304755.

**Tehnički opis**

Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Vanjski Ø D	32 mm
Duljina izboja A-dimenzija	85 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Prihvat	HSK-E 50

Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	E
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava