



## Glodača glava za velike posmake 7792VX, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 63/5Lmm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221908 63/5L
GTIN	4059782504622
Razred artikla	28R

### Opis

#### Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

### Tehnički opis

Ø D <sub>3</sub>	36 mm
maksimalna dubina reza ap maks	3,5 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	63 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XE.. 1605
Ø prihvatne rupe	22 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	40 mm

Vijak za izmjenjivu pločicu	229920 (TP20; 7,6Nm)
Veličina izmjenjive rezne pločice	16
Broj oštrica Z	5
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	99 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\max}$	29,3 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\max}$	0,68 stupanj
Kut rezne oštrice k	16 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Stezni vijak	229920
--------------	--------