



Glodača glava za velike posmake 7792VX, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 100/8mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221908 100/8
GTIN	4059782504585
Razred artikla	28R

Opis

Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XE.. 1605
maksimalna dubina reza ap maks	3,5 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229920 (TP20; 7,6Nm)
Ø prihvatne rupe	32 mm
Ø D ₃	73 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	16

Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
\varnothing reza D_c	100 mm
Broj oštrica Z	8
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	173 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	198 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	72,3 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,28 stupanj
Kut rezne oštrice κ	16 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229920
--------------	--------