

**Glodača glava za velike posmake 7792VX, s provrtom, Ø D / broj pločica Z:  
50/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	221908 50/6
GTIN	4059782505643
Razred artikla	28R

**Opis****Opis:**

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

**Tehnički opis**

Veličina izmjenjive rezne pločice	09
Ø D <sub>3</sub>	35 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229918 (T15; 2,1Nm)
Ø prihvatne rupe	22 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	50 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	40 mm

maksimalna dubina reza ap maks	1,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 0904
Broj oštrica Z	6
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	85 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\max}$	34,3 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\max}$	0,42 stupanj
Kut rezne oštrice k	13 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

---

## Pribor

Stezni vijak	229918
--------------	--------