

Garant

Feedking glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 32/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212905 32/3
GTIN	4045197320889
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Geometrija oštrice s **dinamičkim** djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući **samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica**. **Optimizirana geometrija** za smanjenu silu rezanja, time je **manje opterećenje glavnog vretena**.

Prednost:

Posebno ekonomično zahvaljujući **iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama** s 4 oštrice.

Napomena:

Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem. Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 09T308
Ukupna duljina L _{ukupno}	42 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h6	17 mm
maksimalna dubina reza ap maks	1,15 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₃	16 mm

Ø reza D_c	32 mm
Prihvatni navoj M	M16
Broj oštrica Z	3
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	15,5 mm
Interpolacija Ø D_{min}	48 mm
Interpolacija a_p	1,15 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,11 stupanj
Interpolacija Ø D_{maks}	62 mm
Seriya	FeedKing
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219933
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8