

**Garant****Feedking glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 40/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212910 40/6
GTIN	4045197549785
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Geometrija oštrice s **dinamičkim** djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući **samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica**. Optimizirana geometrija za smanjenu silu rezanja, time je **manje opterećenje glavnog vretena**.

**Prednost:**

Posebno ekonomično zahvaljujući **iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama** s 4 oštrice.

**Napomena:**

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s nastavkom br. **674252 vel. 9IP**.

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 070308
maksimalna dubina reza ap maks	0,85 mm
Ø D <sub>3</sub>	27 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	40 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	40 mm

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø prihvatne rupe	16 mm
Broj oštrica Z	6
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	67 mm
Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	78 mm
Interpolacija a <sub>p</sub>	0,85 mm
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	26 mm
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	0,66 stupanj
Serija	FeedKing
Kut rezne oštrice κ	10 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219810
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2