

Garant**Feedking glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 50/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212910 50/4
GTIN	4045197320995
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Geometrija oštrice s **dinamičkim** djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući **samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica**. **Optimizirana geometrija** za smanjenu silu rezanja, time je **manje opterećenje glavnog vretena**.

Prednost:

Posebno ekonomično zahvaljujući **iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama** s 4 oštrice.

Napomena:

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 Gr. 5,7** s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

Tehnički opis

Ø reza D _c	50 mm
Ø D ₃	29 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 120408

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	1,8 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
Broj oštrica Z	4
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D _{min}	79 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	98 mm
Interpolacija a _p	1,85 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	28,5 mm
Kut uranjanja α _{maks}	0,6 stupanj
Seriya	FeedKing
Kut rezne oštrice κ	12 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219800
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP