

Garant**Feedking glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z:
52/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212910 52/5
GTIN	4045197321022
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Geometrija oštrice s **dinamičkim** djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući **samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica**. **Optimizirana geometrija** za smanjenu silu rezanja, time je **manje opterećenje glavnog vretena**.

Prednost:

Posebno ekonomično zahvaljujući **iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama** s 4 oštrice.

Napomena:

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	22 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 09T308

Ø D ₃	36 mm
maksimalna dubina reza ap maks	1,15 mm
Ø reza D _c	52 mm
Broj oštrica Z	5
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D _{min}	88 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	102 mm
Interpolacija a _p	1,15 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	35,5 mm
Kut uranjanja α _{maks}	0,48 stupanj
Seriya	FeedKing
Kut rezne oštrice κ	9 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219933
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP