

Garant**Feedking glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 66/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212910 66/6
GTIN	4045197411754
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Geometrija oštrica s **dinamičkim** djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući **samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica**. **Optimizirana geometrija** za smanjenu silu rezanja, time je **manje opterećenje glavnog vretena**.

Prednost:

Posebno ekonomično zahvaljujući **iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama** s 4 oštrice.

Napomena:

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	27 mm
Ø reza D _c	66 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 09T308
Ø D ₃	50 mm

maksimalna dubina reza a_p maks	1,15 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Broj oštrica Z	6
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	116 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	130 mm
Interpolacija a_p	1,15 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	49,5 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,35 stupanj
Serija	FeedKing
Kut rezne oštrice κ	9 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219933
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8