

**Garant****XDLW 09T308 SR, HB7530, tip: ST900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212946 ST900
GTIN	4045197581624
Razred artikla	21A

**Opis****Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks}}$ .

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,86 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: XDLW 09T308 SR

Tip: ST900

Kutni radijus: 0,8 mm

Programirani radijus pri  $a_{p \text{ maks}}$ : 1,99 mm

**Tehnički opis**

Tip	ST900
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDLW 09T308 SR
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	1,99 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7530
Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	1,15 mm

Posmak $f_z$ po zubu	0,86 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	320 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	270 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	230 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		