

Garant

Feedking glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z:
63/6mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212910 63/6
GTIN	4045197321046
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Geometrija oštrica s **dinamičkim** djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući **samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica**. Optimizirana geometrija za smanjenu silu rezanja, time je **manje opterećenje glavnog vretena**.

Prednost:

Posebno ekonomično zahvaljujući **iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama** s 4 oštrice.

Napomena:

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Ø reza D _c	63 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	50 mm
maksimalna dubina reza ap maks	1,15 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₃	47 mm

Ø prihvatne rupe	27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 09T308
Broj oštrica Z	6
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D _{min}	110 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	124 mm
Interpolacija a _p	1,15 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	46,5 mm
Kut uranjanja α _{maks}	0,37 stupanj
Serijska	FeedKing
Kut rezne oštrice κ	9 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219933