

Garant**XDLW 09T308 ER, HB7720, tip: HART****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212954 HART
GTIN	4045197581686
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ Posmak f_z po zubu: 0,43 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: XDLW 09T308 ER

Tip: TVRDO

Kutni radijus: 0,8 mm

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$: 1,99 mm**Tehnički opis**

Tip	TVRDO
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDLW 09T308 ER
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$	1,99 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7720
Rezni materijal	HM

maksimalna dubina reza ap maks	1,15 mm
Posmak f_z po zubu	0,43 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 50 HRC	prikladno	100 m/min	H
Čelik < 55 HRC	prikladno	80 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	50 m/min	H
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		