


SPMT 1806 EDER-NB2P, PR1230, tip: ST1400

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 224022 ST1400 |
| GTIN | 4960664609642 |
| Razred artikla | 25A |

Opis
Izvedba:

Specijalna geometrija izmjenjivih reznih pločica osigurava smanjenje sile rezanja i poboljšano lomljenje odvojenih čestica. Svi tipovi s **Wiper pločicama** za visoke posmake.

Upotreba:

NB2P / NB3P: Za **smanjene sile rezanja. Posebno za dugačke prihvate i tanke izratke.**

Napomena:

Glodače glave se opremaju naizmjenice jednakim brojem izmjenjivih reznih pločica oblika NB2 i NB3. Pratiti upute za primjenu navedene na glodačkoj glavi.

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 1 \times D$.

Primjena: s mekanim rezom

Posmak f_z po zubu: 0,06 - 0,3 mm

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Posmak f_z po zubu | 0,06 - 0,3 mm |
| Tip | ST1400 |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SPMT 1806 EDER-NB2P |

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Vrsta | PR1230 |
| Rezni materijal | HM |
| Primjena | s mekanim rezom |
| Broj zamjena/oštrica | 4 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 200 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 180 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 180 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 160 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | 160 m/min | P |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| mokro minimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |
| Zrak | prikladno | | |