

**Garant****TwinCut planska glodača glava 45° široka podjela, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 250/10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213410 250/10
GTIN	4045197662866
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Od Ø 160 mm za prihvate prema DIN 2079 s 4 dodatne fiksirajuće rupe bez unutarnjeg hlađenja.

**Upotreba:**

S dvostranim pločicama s 8 oštrica (ON.U) ili s pločicama s 4 oštrice. (SN.U).

**Zamjenski dio:**

Podloška br. 219897 se može koristiti kod oba tipa izmjenjivih pločica.

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Nije dozvoljeno mješano postavljanje na ON.U te SN.U.

**Tehnički opis**

Ø prihvatne rupe	60 mm
Stezni vijak za podlošku	219899
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$ za SN.U ploče	63 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.U

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ON.U
maksimalni vanjski $\varnothing D_{maks}$ za ON.U ploče	261,8 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219898 (15IP; 3,8 Nm)
$\varnothing$ reza $D_c$	250 mm
maksimalni vanjski $\varnothing D_{maks}$ za SN.U ploče	265,2 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$ za ON.U ploče	61,3 mm
Podložna pločica	219897
Broj oštrica Z	10
Serija	TwinCut
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice $\kappa$	45 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice Od 10 dijelova	219898
Podložna pločica	219897
Stezni vijak	219899
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8