

Garant**TwinCut planska glodača glava 45° normalna podjela, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 160/10mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 213415 160/10 |
| GTIN | 4045197605535 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Od Ø 160 mm za prihvate prema DIN 2079 s 4 dodatne fiksirajuće rupe bez unutarnjeg hlađenja.

Upotreba:

S dvostranim pločicama s 8 oštrica (ON.U) ili s pločicama s 4 oštrice. (SN.U).

Zamjenski dio:

Podloška br. 219897 se može koristiti kod oba tipa izmjenjivih pločica.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Nije dozvoljeno mješano postavljanje na ON.U te SN.U.

Tehnički opis

| | |
|---|-----------------------|
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219898 (15IP; 3,8 Nm) |
| Ø reza D_c | 160 mm |
| Podložna pločica | 219897 |
| maksimalni vanjski Ø D_{maks} za ON.U ploče | 171,8 mm |

| | |
|--|---------------|
| Ukupna duljina L_{ukupno} za SN.U ploče | 63 mm |
| Stezni vijak za podlošku | 219899 |
| Ukupna duljina L_{ukupno} za ON.U ploče | 61,3 mm |
| Ø prihvatne rupe | 40 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SN.U |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ON.U |
| maksimalni vanjski Ø D_{maks} za SN.U ploče | 175,2 mm |
| Broj oštrica Z | 10 |
| Serija | TwinCut |
| Izvedba drške | s provrtom |
| Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj |
| Podjela oštrica | nejednako |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Izmjena alata | PowerCard |
| Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Podložna pločica | 219897 |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |
| Stezni vijak | 219899 |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice Od 10 dijelova | 219898 |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm | 211750 3,8 |