

Garant
Cirkularno glodalo, čelik, tip: 18

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 217250 18 |
| GTIN | 4045197571908 |
| Razred artikla | 21Q |

Opis
Napomena:

Stvarna dubina uboda S_{maks} izračunava se na sljedeći način: $(D-d_1) / 2$.

Izmjena alata: PowerCard

Unutarnje hlađenje: da
za tip ploča: P16

Najmanji \varnothing rupe D: 14 - 22 mm

Unutarnji \varnothing d_1 : 9 mm

maksimalna dubina reza S_{maks} : 6,5 mm

Duljina izboja L_1 : 25 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 71,5 mm

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Duljina izboja L_1 | 25 mm |
| maksimalna dubina reza S_{maks} | 6,5 mm |
| \varnothing drške D_s h6 | 12 mm |
| Unutarnji \varnothing d_1 | 9 mm |
| Garnitura steznih vijaka | 219818 (8IP; 3,8 Nm) |
| Izvedba drške | Weldon |
| Najmanji \varnothing rupe D | 14 - 22 mm |
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 71,5 mm |
| za tip ploča | P16 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Unutarnje hlađenje | da |
| Dubina navoja | 20,9 mm |
| Materijal glodala | čelik |
| Izmjena alata | PowerCard |
| Vrsta proizvoda | Cirkularno glodalo |

Pribor

| | |
|---------------------------------------------------|--------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni | 219818 |
|---------------------------------------------------|--------|