

Garant
Cirkularno glodalo, čelik, tip: 27

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 217250 27 |
| GTIN | 4045197216519 |
| Razred artikla | 21Q |

Opis
Napomena:

Stvarna dubina uboda S_{maks} izračunava se na sljedeći način: $(D-d_1) / 2$.

Izmjena alata: PowerCard

Unutarnje hlađenje: da
za tip ploča: P26

Najmanji \varnothing rupe D: 22 - 37 mm

Unutarnji \varnothing d_1 : 13,6 mm

maksimalna dubina reza S_{maks} : 11,5 mm

Duljina izboja L_1 : 35 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 84,2 mm

Tehnički opis

| | |
|--|------------------------------|
| maksimalna dubina reza S_{maks} | 11,5 mm |
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 84,2 mm |
| Duljina izboja L_1 | 35 mm |
| Izvedba drške | Weldon |
| Najmanji \varnothing rupe D | 22 - 37 mm |
| Unutarnji \varnothing d_1 | 13,6 mm |
| \varnothing drške D_s h6 | 16 mm |
| Garnitura steznih vijaka za tip ploča | 219819 (20IP; 5,7 Nm) P26 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Unutarnje hlađenje | da |
| Dubina navoja | 30,4 mm |
| Materijal glodala | čelik |
| Izmjena alata | PowerCard |
| Vrsta proizvoda | Cirkularno glodalo |

Pribor

| | |
|---|--------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni | 219819 |
|---|--------|