

Garant**Planska glodača glava 45°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 80/10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214400 80/10
GTIN	4045197131805
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Velik broj oštrica za najbolju produktivnost. Pozitivan kut alata za mekano rezanje i smanjenu silu rezanja.

Prednost:**Najviša produktivnost zahvaljujući:**

- **Najveća brzina rezanja.**
- **Najveći posmaci.**
- **Kratko vrijeme obrade.**

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,5** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SD.. 0903
Ø prihvatne rupe	27 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Ø D ₃	88 mm

Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
maksimalni vanjski $\varnothing D_{\text{maks}}$	88,2 mm
\varnothing reza D_c	80 mm
Broj oštrica Z	10
Interpolacija a_p	1,5 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,37 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	168 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	77,5 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	174 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,5 Nm	211750 1,5
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219809
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP