

Garant**Planska glodača glava 45°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 50/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214400 50/8
GTIN	4045197131751
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Velik broj oštrica za najbolju produktivnost. Pozitivan kut alata za mekano rezanje i smanjenu silu rezanja.

Prednost:**Najviša produktivnost zahvaljujući:**

- **Najveća brzina rezanja.**
- **Najveći posmaci.**
- **Kratko vrijeme obrade.**

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,5** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SD.. 0903
Ø reza D _c	50 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219809 (8IP; 1,5 Nm)

$\varnothing D_3$	58 mm
maksimalni vanjski $\varnothing D_{maks}$	58,2 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Broj oštrica Z	8
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	114 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	47,5 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	108 mm
Interpolacija a_p	1,5 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,6 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219809
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,5 Nm	211750 1,5