



DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, bez prevlake, Ø f9 D1: 10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	220306 10
GTIN	4034221141149
Razred artikla	26Y

Opis

Napomena:

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: prvi izbor za primjene kod velikih dubina i nestabilnog stezanja. Za posebno miran rad s velikim dubinama, po mogućnosti koristite VHM produžetke.

Tehnički opis

Ukupna duljina L	20 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,03 mm
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Duljina skošenja pod 45°	0,2 mm
Oštrice Ø D	10 mm
Duljina rezne oštrice L_2	15 mm
Ø D_2	9,6 mm
preporučeni stezni moment	20 Nm
Duljina ključa SW	8 mm
DUO-LOCK prihvata	DL10
Duljina izboja L_1	15 mm
Tolerancija nazivnog Ø	f8

Broj oštrica Z	4
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	W
Podjela oštrica	nejednako
Kut spirale	37 stupanj
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 0,5×D
Strategija rezanja	HPC
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Aluminij > 10% Si	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		