

Garant
VHM torusno glodalo, Dijamant, Ø e8 DC / R1: 6/0,5mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	209760 6/0,5
GTIN	4045197507341
Razred artikla	11Y

Opis
Izvedba:

S **dijamantnom prevlakom sp³** najnovije generacije, za siguran proces obrade **vlaknima ojačanih kompozita, GFK, CFK i grafita**. Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.

Tolerancija: **Radijus rezne oštrice R₁ = ±0,01 mm.**

Tehnički opis

Posmak f_z za kopirno glodanje u grafitu	0,052 mm
Radijus rezne oštrice R ₁	0,5 mm
Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	70 mm
Broj zubi Z	4
Ø reza D _c	6 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u grafitu	0,052 mm
Oslobađanje Ø D ₁	5,5 mm
Ø drške D _s	6 mm
Duljina rezne oštrice L _s	7 mm
Ukupna duljina L	120 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Kut spirale	30 stupanj
Prevlaka	Dijamant
Rezni materijal	VHM

Standard	Standard proizvođača
Tolerancija nazivnog \emptyset	e8
Podjela oštrica	nejednako
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,05×D kod kopirnih glodala
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,2×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Prsten u boji	crna
Vrsta proizvoda	Torus glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
PVDF GF20	prikladno	200 m/min	N
POM GF25	prikladno	190 m/min	N
PA 66 GF30	prikladno	170 m/min	N
PEEK GF30	prikladno	150 m/min	N
PTFE CF25	prikladno	180 m/min	N
PEEK CF30	prikladno	160 m/min	N
Hibridi	prikladno		
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno	350 m/min	N
GFK	prikladno	190 m/min	N
GFK, CFK	prikladno	190 m/min	N
Grafit	prikladno	340 m/min	N
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		

Usluge

Brušenje tip HB

129100 HB