

Garant**Planska glodača glava 45°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 125/14mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 214400 125/14 |
| GTIN | 4045197281012 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Velik broj oštrica za najbolju produktivnost. Pozitivan kut alata za mekano rezanje i smanjenu silu rezanja.

Prednost:**Najviša produktivnost zahvaljujući:**

- **Najveća brzina rezanja.**
- **Najveći posmaci.**
- **Kratko vrijeme obrade.**

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,5** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------|
| Ø prihvatne rupe | 40 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SD.. 0903 |
| maksimalni vanjski Ø D _{maks} | 133,2 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219809 (8IP; 1,5 Nm) |

| | |
|---|--------------------|
| $\varnothing D_3$ | 133 mm |
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 63 mm |
| \varnothing reza D_c | 125 mm |
| Broj oštrica Z | 14 |
| Interpolacija a_p | 1,5 mm |
| Max duljina uranjanja L za α_{maks} | 122,5 mm |
| Kut uranjanja α_{maks} | 0,23 mm |
| Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$ | 264 mm |
| Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$ | 258 mm |
| Izvedba drške | s provrtom |
| Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj |
| Primjena glodala | Uranjanje |
| Primjena glodala | Cirkularno glodalo |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Izmjena alata | PowerCard |
| Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni | 219809 |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP | 674252 8IP |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,5 Nm | 211750 1,5 |