


BDMT 11T308 ER-JT, PR1210, tip: GG

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227365 GG
GTIN	4960664608980
Razred artikla	25A

Opis
Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$. Točno 90° do $a_p = 5,5$ mm.

Kutni radijus: 0,8 mm

Posmak f_z po zubu: 0,09 – 0,16 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,09 – 0,16 mm
Tip	GG
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 11T308 ER-JT
Vrsta	PR1210
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	50 m/min	S
GG(G)	prikladno	180 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		